


# E70163



## Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




| Dados elétricos                  |             |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------|
| Tensão de operação               | [V]         | < 24 AC/DC         |
| Proteção contra sobretensão      |             | sim; (VDR)         |
| Condições ambientais             |             |                    |
| Temperatura ambiente             | [°C]        | -25...90           |
| Proteção                         |             | IP 67              |
| Dados mecânicos                  |             |                    |
| Materiais                        |             | TPU                |
| Material do invólucro            |             | TPU                |
| Material porca                   |             | latão, niquelado   |
| Displays / elementos de operação |             |                    |
| Display                          | em operação | 1 x LED, verde     |
| Acessórios                       |             |                    |
| Material incluído                |             | parafuso           |
|                                  |             | área para marcação |
| Observações                      |             |                    |
| Unidades por embalagem           |             | 1 peça             |

## Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0005A03STGH030MSS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

