

E70165




Cabo de conexão com soquete

ADOGB030PLS0002E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20428

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26 x 26 x 60
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		PA
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E70165



Cabo de conexão com soquete

AD0GB030PLS0002E03

conexão elétrica


cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 7,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: PA



Conexão



BN =	Cores dos fios :
BU =	marrom
GN/YE =	azul
	verde/amarelo