


E70170



Soquete confeccionável

SDOGB030ZDSFKPG



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 300 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	54,2
Dimensões	[mm]	27 x 27 x 83
Material do invólucro		PBT
Material porca		zinco moldado sob pressão

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

E70170



Soquete confeccionável

SDOGB030ZDSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 8...10 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; Corpo: PBT; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão

