




Cabo de conexão com conector

ASTGB040PLS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / 10...55 DC
--------------------	-----	-----------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 26 x 55
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		PA

Notas

Notas	Pino 2 avançado
Quantidade	1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: PA; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



E70172



Cabo de conexão com conector

ASTGB040PLS0005E04

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco