




Soquete confeccionável

SDOAL070PLSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11043
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...100
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	59 x 29 x 38,5
Materiais		PBT
Material do invólucro		PBT
Material porca		PA
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E70177




Soquete confeccionável

SDOAL070PLSFKPG

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, reto; codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA; Contatos: dourado



Conexão

