


## Jumper

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT044

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

## Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Capacidade de carga total [A]	4

## Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67

## Dados mecânicos

Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

## Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

# E70185



## Jumper

VDOGH040VAS0005E04STGH040VAS

### conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



### conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado

