


# E70202



## Jumper

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...100

Proteção IP 67

### Dados mecânicos

Dimensões [mm] 15 x 15 x 41,5

Materiais PVC

Material do invólucro PVC

Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)



# E70202




## Jumper

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

### conexão elétrica

cabo: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)

