

E70214




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11419

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 46,5
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Acessórios

Material incluído		parafuso
		área para marcação

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA041--S0002B03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

