

E70350



Cabos de conexão com conector de válvula

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	diodo de roda livre

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	138,8
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	em operação	1 x LED, verde
---------	-------------	----------------

Acessórios

Material incluído	parafuso
	área para marcação

Cabos de conexão com conector de válvula

VSTGH050MSS0002B03VDAA041--S

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



conexão elétrica

cabos: 2 m, PUR / PVC, sem halogênio; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: latão niquelado

