


E70354



Terminal para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Campo de aplicação	
Modelo	AS-i / 24 V
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de proteção	III
Tensão de operação AUX DC [V]	18...32
Capacidade de carga total [A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Umidade relativa do ar máx. [%]	80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K
Grau de sujidade	2
Certificações / testes	
EMC	EN 61000-6-2
Dados mecânicos	
Peso [g]	112,3
Materiais	peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; anel O: EPDM
Máx. torque de aperto [Nm]	2,5; (porcas de fixação)
Acessórios	
Acessório opcional	Chave de torque, E70390
Notas	
Quantidade	1 peça

E70354




Terminal para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm



Conexão

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.