


E70372



Terminal para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Área de aplicação		
Modelo	AS-i / 24 V	
Dados elétricos		
Capacidade de carga total	[A]	2
Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Umidade relativa do ar máx.	[%]	80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K	
Grau de sujidade	2	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	104
Materiais	peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; anel O: EPDM	
Máx. torque de aperto	[Nm]	2,5; (porcas de fixação)

E70372



Terminal para cabo plano AS-Interface

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Acessórios

Acessório opcional	Chave de torque, E70390
--------------------	-------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm



Conexão

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.