




Distribuidor AS-Interface para cabo plano

FCE Splitter ye/ye ProcessL



Área de aplicação		
Modelo	AS-i / 24 V	
Aplicação	áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos	
Dados elétricos		
Classe de proteção	III	
Capacidade de carga total	[A]	8
Saídas		
Função elétrica	AS-i	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Umidade relativa do ar máx.	[%]	80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção	IP 67; IP 68; IP 69K	
Grau de sujidade	2	
Certificações / testes		
EMC	EN 61000-6-2	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	101,5
Materiais	peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; anel O: EPDM	
Máx. torque de aperto	[Nm]	2,5; (porcas de fixação)
Acessórios		
Acessório opcional	Chave de torque, E70390	

E70377



Distribuidor AS-Interface para cabo plano

FCE Splitter ye/ye ProcessL

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça