


E73008



Passa-muro

Wall passage standard



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	8; (Pino 1+3: 4 A; Pino 2+4: 4 A)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67

Dados mecânicos


Peso	[g]	24,1
Materiais		latão niquelado; vedação: FKM
Material do invólucro		latão, niquelado
Máx. torque de aperto	[Nm]	1

Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado






Passa-muro

Wall passage standard

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado

