




Passa-muro


Wall passage stainless steel



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	8; (Pino 1+3: 4 A; Pino 2+4: 4 A)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 65; IP 67; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	29,5
Materiais		1.4305 (aço inoxidável / 303); vedação: EPDM
Material do invólucro		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Máx. torque de aperto	[Nm]	1
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: 1.4305 (aço inoxidável / 303)




E73009



Passa-muro

Wall passage stainless steel

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: 1.4305 (aço inoxidável / 303)

