
E74000

Cabo plano AS-Interface

Flat cable 100 meter EPDM ye



Campo de aplicação		
Característica especial		sem halogênio
Modelo		para uso da técnica de conexão tipo vampiro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Dados mecânicos		
Peso	[g]	7096
Notas		
Notas		100 m método de entrega do anel
Quantidade		100 m
conexão elétrica		
cabo: 100 m, EPDM, sem halogênio, amarelo; 2 x 1,5 mm²		