

E74010



Cabo plano AS-Interface

Flat cable 100 meter EPDM bk



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
Modelo	para uso da técnica de conexão tipo vampiro
Aplicação	fonte de alimentação externa 24 V

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	24 DC
--------------------	-----	-------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	7104
------	-----	------

Observações

Observações	100 m método de entrega do anel
Unidades por embalagem	100 m

conexão elétrica

cabo: 100 m, EPDM, sem halogênio, preto; 2 x 1,5 mm²