




Cabo plano AS-Interface

Flat cable 100 meter TPE bk



Área de aplicação	
Modelo	para uso da técnica de conexão tipo vampiro
Aplicação	fonte de alimentação externa 24 V
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	24 DC; (Tensão de pico 300 V)
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-40...105
Dados mecânicos	
Peso [g]	6752
Observações	
Observações	100 m método de entrega do anel
Unidades por embalagem	100 m
conexão elétrica	
cabo: 100 m, TPE, preto; 2 x 1,5 mm²	