


E75354



Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL



Área de aplicação		
Modelo		AS-i
Aplicação		áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Classe de proteção		III
Tensão de operação AUX DC	[V]	18...32
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Umidade relativa do ar máx.	[%]	80; (31 °C; decrescimento linear até 50 % (40 °C))
Altura máx. acima do nível do mar	[m]	2000
Proteção		IP 67; IP 68; IP 69K



Terminal para cabo plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Grau de sujidade	2
------------------	---

Certificações / testes

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Peso [g]	104,3
Materiais	peças de metal: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); vedação dos pinos de contato: FPM; anel O: EPDM
Máx. torque de aperto [Nm]	2,5; (porcas de fixação)

Acessórios


Acessório opcional	Chave de torque, E70390
--------------------	-------------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Máx. torque de aperto: 1,2...1,4 Nm

**Conexão**

1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.