




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m



L 2140

Área de aplicação		
Modelo		AS-i
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	97,4
Materiais		invólucro Parte superior: PUR; invólucro parte inferior: PA 6.6; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Observações		
Observações		O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retráctil para vedar.
Unidades por embalagem		1 peça

E79995




Terminal para cabo plano AS-Interface

FC connector PVC V2A 2m

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC

Conexão



marrom	AS-i +
azul	AS-i -