





Terminal para cabo plano AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Modelo	AS-i
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	26,5...31,6 DC
Capacidade de carga total [A]	2
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-20...70
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	82,7
Materiais	invólucro Parte superior: PUR; invólucro parte inferior: PA 6.6; parafuso: 1.4305 (aço inoxidável / 303); porca: 1.4305 (aço inoxidável / 303)
Observações	
Observações	O cabo plano não pode terminar no distribuidor. Utilizar uma terminação de cabo plano ou um tubo retrátil para vedar.
Unidades por embalagem	1 peça
conexão elétrica	
cabo: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC	

Conexão: M12, reto; codificação: A; Contatos: dourado




E79998



Terminal para cabo plano AS-Interface

FC connector, M12, V2A, 1m

Conexão



1	AS-i +
3	AS-i -