




## Tag RFID

ID-TAG/D30x20/01

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-25...85
---------------------------------	------	----------

## Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	0,125
Tamanho da memória	[bit]	363
Ciclo de leitura máx.		ilimitado
Ciclo de gravação máx.		100000

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...180

## Dados mecânicos

Peso	[g]	23
Dimensões	[mm]	Ø 30 / L = 20
Materiais		PU

## Observações

Observações	180 °C für max. 30 min Kumulierte Temperaturbeständigkeit ca. 100 h über 150 °C
Unidades por embalagem	1 peça