




Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Campo de aplicação**

Temperatura operacional (ativa)	[°C]	-20...65
Temperatura pico (passiva)	[°C]	180

Dados elétricos

Frequência de operação	[MHz]	865...870
Tamanho da memória	[bit]	96
Ciclo de leitura máx.		ilimitado
Ciclo de gravação máx.		100000

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...65
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...180

Dados mecânicos

Peso	[g]	18,5
Dimensões	[mm]	32 x 8 x 40
Materiais		PA 6.6 preto

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

E80354



Tag RFID

ID-TAG/R40X10/04

Outros dados

distância de leitura (m)

DTE80x	0,7
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	-
ANT820 / ANT920	-