




Contadores pré-programáveis

COUNTER/210/LCD



Características do produto		
Dimensões	[mm]	48 x 48 x 107
Área de aplicação		
Aplicação	contador de prefixo com 2 prefixos	
Dados elétricos		
Tensão nominal AC	[V]	90...260
Frequência nominal AC	[Hz]	50...60
Energia auxiliar para sensores DC	[V]	24; (±15 %, 80 mA)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 2; Quantidade de saídas de relé: 2	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	2	
Saídas		
Quantidade de saídas de relé	2	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...65
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...75
Umidade relativa do ar máx.	[%]	93
Proteção	IP 65; (na parte frontal)	
Grau de proteção dos terminais	IP 00	
Certificações / testes		
EMC	EN 55011	classe B
	EN 61000-6-2	(com cabos de controle blindados e com cabos de sinais)
Resistência a choques	EN 60068-2-27	100 g XYZ
Resistência à vibrações	EN 60068-2-6	10...55 Hz / (1 mm / XYZ)



Contadores pré-programáveis

COUNTER/210/LCD

Dados mecânicos		
Peso	[g]	214,5
Dimensões	[mm]	48 x 48 x 107
Materiais		PC preto
Displays / elementos de operação		
Display		2 x 7-segmentos indicador LCD, verde retroiluminado 6 dígitos
Elementos operacionais	8	Botão
conexão elétrica		
Terminais.....: 7 x ...2,5 mm²		
Terminais.....: 8 x ...1,5 mm²		
Conexão		

