

E89124



Display digital

DISPLAY/DA340

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available



Área de aplicação

Aplicação	indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
-----------	---

Dados elétricos

Frequência AC	[Hz]	47...63
Tensão de operação	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consumo de corrente	[mA]	200

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	0...45
Proteção		IP 44; (na parte frontal)

Dados mecânicos

Tipo de montagem	corte do painel: 91 x 43 mm
------------------	-----------------------------

Displays / elementos de operação

Display	Display do LED de 7 segmentos, vermelho 6 dígitos 15 mm
	4 x LED, vermelho

conexão elétrica

Conexão