

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS



Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Tensão de operação	[M]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Proteção

IP 67

Certificações / testes

Certificado UL

Enclosure type

Type 1

Dados mecânicos

Peso [g]

236,5

Dimensões [mm]

33 x 60 x 118,2

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Quantidade de slots do distribuidor central

4

Versão do conector

M12

Acessórios

Material incluído

Capas de proteção: 2

etiquetas de identificação: 4

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm



Conexão





Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

