


# EBC004



## Caixa separadora

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS



### Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	10

### Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----



## Caixa separadora

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS


Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
Certificado UL	Enclosure type	Type 1
Dados mecânicos		
Peso	[g]	226
Dimensões	[mm]	33 x 60 x 118,2
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído		Capas de proteção: 2 etiquetas de identificação: 4
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica - Conexão		
Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		



## Caixa separadora

ZDO4H059MSS0000-00STAK190MSS

### Conexão



### conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

