


Caixa separadora

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

Certificado UL	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	303,5
Dimensões [mm]	33 x 60 x 152
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M12

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção: 2 etiquetas de identificação: 8
-------------------	---

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm



Conexão





Caixa separadora

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

