




Caixa separadora

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

Certificado UL	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso [g]	303,5
Dimensões [mm]	33 x 60 x 152
Materiais	PA
Material do invólucro	PA
Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M12

Acessórios


Material incluído	Capas de proteção: 2 etiquetas de identificação: 8
-------------------	---

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm



Conexão

+	19	1 (1...8)
-	6	3 (1...8)
⊥	12	5 (1...8)
	15	4 (1)
	7	2 (1)
	5	4 (2)
	4	2 (2)
	16	4 (3)
	8	2 (3)
	3	4 (4)
	14	2 (4)
	17	4 (5)
	9	2 (5)
	2	4 (6)
	13	2 (6)
	11	4 (7)
	10	2 (7)
	1	4 (8)
	18	2 (8)



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

