




Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	10

Saídas

Função elétrica	PNP
-----------------	-----



Caixa separadora


ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Certificações / testes		
Certificado UL	Enclosure type	Type 1
Dados mecânicos		
Peso	[g]	306
Dimensões	[mm]	33 x 60 x 152
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	16 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	Capas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 8	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica - Conexão		
Conexão: 1 x M23; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		

Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

Conexão





Caixa separadora

ZDO8H05HMSS0000-00STAK190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

