



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07




Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68
Certificações / testes		
Certificado UL	Enclosure type	Type 1



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07

Dados mecânicos		
Peso	[g]	537
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Acessórios		
Material incluído	Capas de proteção: 2 etiquetas de identificação: 4	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		
		



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0005H07

Conexão

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo