



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H07



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	937
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 82



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H07

Materiais	PA	
Material do invólucro	PA	
Quantidade de slots do distribuidor central	4	
Versão do conector	M12	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 4

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 7,5 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm





Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H07

Conexão

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo