




Caixa separadora

ZDO4H059MSS0010H11




Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67; IP 68



Caixa separadora

ZDO4H059MSS0010H11

Dados mecânicos		
Peso	[g]	1137,5
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 82
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Acessórios		
Material incluído	Capas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 4	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm)		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		
		

Caixa separadora

ZDO4H059MSS0010H11

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo