




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção	IP 67; IP 68	



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

Certificações / testes		
Certificado UL	Enclosure type	Type 1
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1470,5
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 100
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	ciclos de curvatura	> 2 Mio.
Acessórios		
Material incluído	Capas de proteção: 2	
	etiquetas de identificação: 6	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica - conector		
Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm		




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

