




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010E15



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4; (cada pino: 2; cada grupo: 8)
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...40
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010E15

Proteção	IP 67
----------	-------

Certificações / testes

Certificado UL	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	880
Dimensões	[mm]	22 x 60 x 125
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12

Acessórios

Material incluído	etiquetas de identificação: 6
-------------------	-------------------------------

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, preto, Ø 6,3 mm; 5 x 0,5 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: PA; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm






Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010E15

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN/YE =	verde/amarelo
WH =	branco