


# EBC044



## Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	15...30 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga por módulo/slot [A]	1
Capacidade de carga total [A]	1
Saídas	
Função elétrica	PNP
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-5...60
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Peso [g]	86,8
Dimensões [mm]	17 x 30 x 85,4



## Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

Materialis	PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

### Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

### Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

### conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm



### Conexão



# EBC044



## Caixa separadora

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

### conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

