




Caixa separadora

ZD08F039MSS0000-STGH120MSS



Área de aplicação		
Característica especial		Contatos banhados a ouro
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	15...30 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	1
Capacidade de carga total	[A]	1
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	125
Dimensões	[mm]	28,8 x 30 x 129,5
Materiais		PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro		PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M8

Displays / elementos de operação


Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão


Conexão: 1 x M12; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm



Caixa separadora

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm

