




Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção	III
Capacidade de carga por módulo/slot [A]	2
Capacidade de carga total [A]	6

Saídas

Função elétrica PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-5...60
Proteção	IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)



Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Dados mecânicos	
Peso [g]	109,5
Dimensões [mm]	27 x 30 x 90,4
Materiais	PBT-GF20; latão niquelado
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8


Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios	
Acessório opcional	Adaptador de suporte para trilhos: E73006 tampa de proteção: M8, E73005

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M16; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado






Caixa separadora

ZDO4F049MSS0000---STGO120MSS

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

