




Caixa separadora

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ



Área de aplicação		
Característica especial	Contatos banhados a ouro	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	2
Capacidade de carga total	[A]	2
Saídas		
Função elétrica	NPN	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; (1 m / 7 dias)	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	88
Dimensões	[mm]	23,7 x 30 x 85,4
Materiais	PBT-GF20; latão niquelado	
Material do invólucro	PBT-GF 20 / latão, niquelado	



Caixa separadora

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M8

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	4 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Acessórios


Acessório opcional	Adaptador de suporte para trilhos:, E73006
	tampa de proteção: M8, E73005

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão





Caixa separadora

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M8; codificação: A; Corpo: PBT-GF 20 / latão, niquelado; Contatos: dourado

