




Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot [A]		4
Capacidade de carga total [A]		4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]		-25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...65 °C
Temperatura de armazenamento [°C]		-25...55
Umidade de armazenamento [%]		10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso [g]		36,8
Materiais		invólucro: PA laranja; vedação: FKM
Material porca		latão, niquelado



Distribuidor Y

ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS


Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

