


Caixa separadora

ZDO8H050VAS0015E19



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	-5...60



Caixa separadora

ZDO8H050VAS0015E19

Proteção	IP 67; IP 68
----------	--------------

Certificações / testes

Certificado UL	Enclosure type	Type 1
----------------	----------------	--------

Dados mecânicos

Peso	[g]	2875
Dimensões	[mm]	22 x 54 x 127
Materiais		invólucro: PA
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12

Acessórios

Material incluído	Capas de proteção: 2
	etiquetas de identificação: 8

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 15 m, PVC, preto, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm





Caixa separadora

ZDO8H050VAS0015E19

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo