


EBT005



Caixa separadora

ZDO8H050VAS000---KA



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]

10...30 DC

Capacidade de carga por módulo/slot [A]

2

Capacidade de carga total [A]

12

Saídas

Função elétrica


PNP

EBT005



Caixa separadora

ZDO8H050VAS000---KA

| Condições ambientais | | |
|--|------|---|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...80 |
| Temperatura ambiente (móvel) | [°C] | -5...60 |
| Proteção | | IP 67 |
| Dados mecânicos | | |
| Peso | [g] | 404,5 |
| Dimensões | [mm] | 49,4 x 60 x 187 |
| Materiais | | latão niquelado; invólucro: PBT-GF30 |
| Quantidade de slots do distribuidor central | | 8 |
| Versão do conector | | M12 |
| Acessórios | | |
| Material incluído | | Capas de proteção: 2 |
| | | etiquetas de identificação: 10 |
| | | ferramenta de montagem para grampos de gaiola de mola |
| Observações | | |
| Unidades por embalagem | | 1 peça |
| conexão elétrica - Conexão | | |
| terminais, sinal: 16 x 0,34...0,75 mm ² ; Prensa Cabo: M20x1,5 | | |
| terminais, Fontes de alimentação: 3 x 0,34...1,5 mm ² | | |
| Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm | | |
|  | | |


EBT005



Caixa separadora

ZDO8H050VAS000---KA

Conexão



conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,8...1,5 Nm