




Distribuidor Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Aviso sobre a temperatura do ambiente		cULus: ...65 °C
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes		
Certificado UL	Fontes de alimentação	Class 2
	Número do arquivo UL	E191684
Dados mecânicos		
Peso	[g]	28,9
Materiais		invólucro: PA laranja; sem halogênio; vedação: EPDM
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Distribuidor Y

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS


conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M8; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm

