


# EC0458



## Cabo de conexão pré-fabricado com caixa de contato


BasicCable/Display 10m



Área de aplicação	
Modelo	cabeado, para BasicController e BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045x
Aplicação	Fontes de alimentação; barramento CAN
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Dados mecânicos	
Peso [g]	364,5
Observações	
Observações	resistências de terminação do barramento CAN (120 Ohm) estão integradas ao invólucro de contato do temporizador padrão e ao conector M12
Unidades por embalagem	1 peça

**conexão elétrica**  
cabo: 10 m; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexão



Cores dos fios :  
BK = preto  
BN = marrom  
BU = azul  
GY = cinza  
WH = branco

Conexão: 1 x M12