

observe as informações técnicas em "Downloads"



#### Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone sim

#### Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 50 AC / < 60 DC

Classe de proteção III

Capacidade de carga total [A] 3

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Aviso sobre a temperatura do ambiente cULus: ...75

Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90

Aviso para a temperatura do ambiente deslocada cULus: ...75

Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

#### Dados mecânicos

Peso [g] 393,8

Materiais invólucro: TPU laranja; vedação: FKM

Material porca latão, niquelado

Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim



## Jumper

VDOGH030MSS0015H03STGF030MSS

|                                         |                                      |                                                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Tolerâncias para dobras e deslocamentos | raio de flexão em aplicação flexível | mín. 10 x diâmetro do cabo                                                    |
|                                         | velocidade de movimento              | max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s² |
|                                         | ciclos de curvatura                  | > 5 Mio.                                                                      |
|                                         | esforço de torção                    | ± 180 °/m                                                                     |

## Observações

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Notas                  | observe as informações técnicas em " Downloads " |
| Unidades por embalagem | 1 peça                                           |

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm



## conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

## Conexão



## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm

