


Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0015H04

observe as informações técnicas em " Downloads"



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...36 DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga total

[A]

4

Saídas

Função elétrica

PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Aviso sobre a temperatura do ambiente

cULus: ...75

Temperatura ambiente (móvel)

[°C]

-25...90

Aviso para a temperatura do ambiente deslocada

cULus: ...75

Proteção

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Certificações / testes

MTTF

[anos]

20027

Dados mecânicos

Peso

[g]

493



Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0015H04

Dimensões	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais	invólucro: TPU preto transparente; vedação: FKM	
Material porca	latão, niquelado	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	Status de chaveamento	1 x LED, branco
	em operação	1 x LED, verde

Observações


Notas	observe as informações técnicas em " Downloads"
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm






Cabo de conexão com soquete

ADOAH043MSS0015H04

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
WH =	branco
BU =	azul
YE =	amarelo
GN =	verde