


EVC810



Soquete confeccionável

SDOGH040MSSFKPG



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga total [A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura de armazenamento [°C]	-25...55
Umidade de armazenamento [%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada	1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso [g]	41,1
Material do invólucro	PA 6.6
Material porca	latão, niquelado
Material da vedação	FKM

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

EVC810



Soquete confeccionável

SDOGH040MSSFKPG

conexão elétrica


terminais parafusados: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!



Conexão



BN = marrom
WH = branco
BU = azul
BK = preto

Cores dos fios :
Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2