


EVC815



Soquete confeccionável

SDOAH050MSSFKPG



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Temperatura de armazenamento	[°C]	-25...55
Umidade de armazenamento	[%]	10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada		1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Peso	[g]	43,6
Material do invólucro		PA 6.6
Material porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM

Notas



Quantidade	1 peça
------------	--------

**Soquete confeccionável**

SDOAH050MSSFKPG

conexão elétricaterminais parafusados: 0,25...1 mm²; Revestimento do cabo: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA 6.6, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Observar valor máximo da contraparte!

**Conexão**

	Cores dos fios
BN =	marrom
WH =	branco
BU =	azul
BK =	preto
GY =	cinza
Codificação de cores conforme DIN EN 60947-5-2	