


# EVC818



## Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0006H03



### Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Sem silicone	sim

### Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	3

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente	cULus: ...85 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada	cULus: ...85 °C
Proteção	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Dados mecânicos

Peso [g]	131,1
Dimensões [mm]	10 x 10 x 31
Materiais	invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca	latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim

# EVC818



## Cabo de conexão com soquete

ADOGF030MSS0006H03

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s <sup>2</sup>
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça

### conexão elétrica


cabo: 6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm



### Conexão



Cores dos fios :  
BK preto  
BN marrom  
BU azul