


Cabo de conexão com conector

ASTAN040MSS0005K04



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Temperatura ambiente (móvel) [°C]	-25...90
Proteção	IP 65; IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	326,4
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim



Cabo de conexão com conector

ASTAN040MSS0005K04

Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s ²
	ciclos de curvatura	> 3 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: D; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



BU =
 OG =
 WH =
 YE =

Cores dos fios :
 azul
 laranja
 branco
 amarelo