


EVC17A



Cabo de conexão com conector

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção	II	
Capacidade de carga total	[A]	2
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Proteção	IP 67; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 68 / IP 69K)	
Certificações / testes		
Aprovação	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U	
Identificação dos aparelhos ATEX	 II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	357,5
Materiais	invólucro: TPU laranja	
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

EVC17A



Cabo de conexão com conector

ASTAH040VAT0010H04/3G/2D

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,2...1,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco